



motion 160r front 2.0

Art nr: 20082155-00

Front till MOTION 160R



Detaljeret information

Varekoder

EAN 7392429042413

Standarder og klassificeringer

ETIM EC010341

EN-standard EN12764

Omfattet af CE True

Produktmål og -vægt

Nettovægt (kg) 10

Venstre-/højrestillet udførelse Højre

El og belysning

IP-klassificering IPX5

Materiale og overfladebehandling

Overfladefinish Blank

Primært materiale Akryl

Udstyr

Bundventil Ja

Afløbsrør Ja

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 1,100

Emballagens bredde (m) 1,820

Emballagens længde (m) 0,820

Bruttovægt (kg) 10,000

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægninger. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridses, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare