



# motion 160l executive 2.0

Art nr: 20082162-00

Let placerbart offsetbadekar i tidløst design. Vælg mellem to forskellige massagesystemer. Fås også i højrestillet udførelse.

## Detaljeret information

### Varekoder

EAN 7392429041478

### Standarder og klassificeringer

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Omfattet af CE Ja

### Produktmål og -vægt

Badedybde (mm) 430

Højde min. (mm): 675

Længde (mm): 1580

Bredde (mm) 1000

Nettovægt (kg) 102

Vandvolumen (l) 300

### El og belysning

Grundsystem Antal faser 1 fase

Grundsystem spænding (V) 230

Grundsystem Sikring 16A

Effekt (watt) 2610

IP-klassificering IPX5

### Materiale og overfladebehandling

Farve Hvid

Primært materiale Sanitetsakryl

### Udstyr

Massagesystem Executive 2.0

Vandrensning Ja

Varmeaggregat Ja

Antal vanddyser 16

Bundventil Ja

Touchpanel Ja

Afløbsrør Ja

6 powerjets Ja

Rygmassage Ja

Fodmassage Ja

Front/gavl Nej

Overløbsikring Ja

### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 1,100

Emballagens bredde (m) 1,820

Emballagens længde (m) 0,820

Bruttovægt (kg) 102,000

### Øvrigt

Udførelse Offset venstre

## Vedligeholdelsesvejledning

---

Rengør karret efter hvert bad for at opnå den bedste holdbarhed. Tør vanddråber af med en blød klud for at undgå kalkbelægninger. Hvis akryloverfladen beskadiges eller ridses, kan der anvendes Clean & Shine Bathroom, som rengør og fjerner mindre mærker og ridser. Ved dybere ridser/skader skal der poleres med Clean & Shine Polermiddel. Undgå bakterier, og hold rørsystemet rent ved hjælp af rengørings- og desinfektionsprodukterne fra Spacare

[Læs mere på westerbergs.dk](https://www.westerbergs.dk)